

KERN OZM 546

KERN

Individueelheid, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscopiekoppen



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop-hoofd
Productfamilie	OZB-M

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6

Oculair

Oculair type	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculair veldbreedte	HSWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	23 mm
Oculair diameter	30 mm

Objektief

Objectieven vergroting	0,7x - 4,5x
------------------------	-------------

Focus

Blikveld [Min]	32,8 mm
----------------	---------

Blikveld [Max]	5,1 mm
Totale standaardvergroting [Min]	7x
Totale standaardvergroting [Max]	45x
Zoom [Min]	0,7x
Zoom [Max]	4,5x
Monsterhoogte [Max]	130 mm
Werkende afstand	110 mm
Vergroting	6,4:1

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×300×220 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	4,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761183605
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

