

# KERN FCE 3K1N

Instapmodel tafelweegschaal - mobiel, handzaam, licht

# KERN



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Tafelweegschaal      |
| Productfamilie   | FCE                  |

## Meetsysteem

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage                     | Weegschaal met één bereik    |
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]                     | 3000 g                       |
| Afreesbaarheid [d]                   | 1 g                          |
| Resolutie                            | 3.000                        |
| Linearisatie                         | ± 3 g                        |
| Reproduceerbaarheid                  | 2 g                          |
| Vooraf ingestelde eenheid            | g                            |
| Eenheden                             | g                            |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 3 kg (M2)                    |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 3 kg                         |
| Inslingertijd                        | 3 s                          |
| Opwarmtijd                           | 10 min                       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 3 g                          |
| Maximale kruip (15 minuten)          | 4 g                          |
| Maximale kruip (30 minuten)          | 8 g                          |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Type display        | LCD   |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

## Ontwerp

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)   | 270×323×110 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 252×228×25 mm  |
| Materiaal behuizing            | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak        | kunststof      |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 253×228 mm     |

## Functies

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening                   | 2                          |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf            | off                        |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min                      |
| Tarreefunctie                                   | handmatig (meerdere keren) |
| Wegingen onder het weegplateau                  | Geen                       |

## Stroomvoorziening

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 9 V, 300 mA             |
| Plug-in voedingseenheid type                                               | Stekkeradapter          |
| Bijgeleverde stroomvoorziening                                             | Voedingseenheid         |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>UK<br>US<br>CH  |
| Accu optioneel                                                             | Accu optioneel          |
| Accu oplaadtijd                                                            | 10 h                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 20 h                    |
| Batterij                                                                   | 9 V Block               |
| Batterij oplaadtijd                                                        | 12 h                    |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C   |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C  |
| Opslagtemperatuur [Min]         | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]         | 60 °C  |

# KERN FCE 3K1N



Instapmodel tafelweegschaal - mobiel, handzaam, licht

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 335×400×185 mm |
| Nettogewicht                  | 2,286 kg       |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 2,4 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 3,0 kg         |
| Verzendgewicht                | 5 kg           |

## Diensten

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-247 |
| Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie              | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

