

KERN HFB-A01

Accuvoeding

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Functies

Bereik draadloze module	20 m
-------------------------	------

Stroomvoorziening

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Type batterij/accu	Pb
Accu	6 V, 1.2 Ah

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	105×30×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761135550
-----------------	---------------