

KERN OBB-A1401

KERN

PH-schuif 40 voor fasecontraststeenhoud van de serie OBL-1



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	PH-schuif

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×40×25 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761176270
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

