verdelerblok - PTFIX 12X1,5-NS15A GY - 3002914

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (http://phoenixcontact.nl/download)



De afbeelding toont de variant PTFIX 6X1,5-NS15A in grijs

verdelerblok, intern doorverbonden, Aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 12, doorsnede:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, breedte: 27,4 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 15

Uw voordelen

- ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
- flexibele toepassing door rail- of directe montage
- ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
- ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
- overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen

Commerciële gegevens

package_quantity	20
GTIN	4055626433172

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	De blokken kunnen via de aderschacht onderling worden doorverbonden. Passende insteekbruggen zie Toebehoren
Opmerking	Aan het einde van de klemmenstrook dient de eindplaat D-PTFIX 1,5 (toebehoren) te worden aangebracht
aantal etages	1
aantal aansluitingen	12
potentialen	1
nominale doorsnede	1,5 mm²
kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Algemeen

test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden	0,56 W

verdelerblok - PTFIX 12X1,5-NS15A GY - 3002914

Technische gegevens

Algemeen

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 130 °C
belastingsstroom maximaal	17,5 A
nominale stroom I_N	17,5 A
nominale spanning U_N	500 V
open zijwand	Nee

Afmetingen

breedte	27,4 mm
lengte	21 mm
hoogte NS 15	27,2 mm

Aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG	26
max. aderdoorsnede AWG	16
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm²
min. soepele aderdoorsnede AWG	26
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	16
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,25 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm²
striplengte	8 mm ... 10 mm
teststift	A1 / B1

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
China RoHS	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120

verdelerblok - PTFIX 12X1,5-NS15A GY - 3002914

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Toelatingen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

CSA			
Usegroups	**B**	**C**	**D**
nominale spanning UN	300 V	300 V	150 V
nominale stroom IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

UL Recognized			
Usegroups	**B**	**C**	**D**
nominale spanning UN	300 V	300 V	150 V
nominale stroom IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL Recognized

verdelerblok - PTFIX 12X1,5-NS15A GY - 3002914

Toelatingen

Usegroups	B	C	D
nominale spanning UN	300 V	300 V	150 V
nominale stroom IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cULus Recognized

Toebehoren

Schroefgereedschap

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Eindplaat

D-PTFIX 1,5 - 3003254



Steekbrug

FBS 2-4 - 3030116



FBS 2-4 BU - 3030117



verdelerblok - PTFIX 12X1,5-NS15A GY - 3002914

Toebehoren

FBS 2-4 GY - 3030118



Eindsteunen

CLIPFIX 15 - 3022263



montagerail

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



NS 15 PERF 2000MM - 1401682

NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763



verdelerblok - PTFIX 12X1,5-NS15A GY - 3002914

Toebehoren

NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



klemmencodering gecodeerd

SK 4,15/3,8 FORTL.ZAHLEN - 0804378

SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990

klemmencodering niet gecodeerd

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



verdelerblok - PTFIX 12X1,5-NS15A GY - 3002914


Toebehoren

MPS-MT 1-S4-B RD - 1982800



Tekeningen

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com