

verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



verdelerblok, Basisklem, Aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 18, doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 46,5 mm, hoogte: 21,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, adapterplaat

De afbeelding toont het artikel in grijs

Uw voordelen

- ✓ tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
- ✓ tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
- ✓ overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
- ✓ flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
- ✓ tot wel 50% ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage

Commerciële gegevens

package_quantity	8
GTIN	4055626392226

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	De blokken kunnen via de aderschacht onderling worden doorverbonden. Passende insteekbruggen zie Toebehoren
aantal etages	1
aantal aansluitingen	18
potentialen	1
nominale doorsnede	2,5 mm ²
kleur	blauw
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Algemeen

test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden	0,77 W (de waarde heeft betrekking op een aansluitblok en verveelvoudigt zich afhankelijk van het aantal aansluitingen)
belastingsstroom maximaal	24 A

verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Technische gegevens

Algemeen

nominale stroom I_N	24 A
nominale spanning U_N	500 V
open zijwand	Nee

Afmetingen

breedte	46,5 mm
lengte	28,2 mm
hoogte	21,2 mm

Aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	26
max. aderdoorsnede AWG	12
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	26
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	14
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm ²
striplengte	8 mm ... 10 mm
teststift	A3

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120

verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Toebehoren

Montagemateriaal

PTFIX-NS35 - 3274054



PTFIX-NS35A - 3274056



PTFIX-NS35A-FIX - 3274057



verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

PTFIX-NS15A - 3274058



PTFIX-NS15A-FIX - 3274059



PTFIX-F - 3274060



Teststekker

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Coderingshouders

verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

KLM 2 - 0807575



KLM 3-L - 0814788



Schroefgereedschap

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Steekbrug

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 2-5 GY - 3038969



montagerail

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Teststekerbus

PAI-4-N GY - 3032871



Isolatiehuls

verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

Toebehoren

MPS-IH BK - 0201731



klemmencodering gecodeerd

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



klemmencodering niet gecodeerd

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Tekeningen

verdelerblok - PTFIX 18X2,5 BU - 3273310

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>