verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (http://phoenixcontact.nl/download)



De afbeelding toont het artikel in grijs

verdelerblok, Basisklem, Aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal aansluitingen: 18, doorsnede:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 46,5 mm, hoogte: 21,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: plakken

Uw voordelen

- tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
- tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
- overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
- flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
- tot wel 50% ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage

Commerciële gegevens

package_quantity	8
GTIN	4055626392943

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	De blokken kunnen via de aderschacht onderling worden doorverbonden. Passende insteekbruggen zie Toebehoren
aantal etages	1
aantal aansluitingen	18
potentialen	1
nominale doorsnede	2,5 mm²
kleur	blauw
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Algemeen

test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
maximaal vermogensverlies onder nominale omstandigheden	0,77 W (de waarde heeft betrekking op een aansluitblok en verveelvoudigt zich afhankelijk van het aantal aansluitingen)
belastingsstroom maximaal	24 A
nominale stroom I_N	24 A

verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning U_N	500 V
open zijwand	Nee

Afmetingen

breedte	46,5 mm
lengte	28,2 mm
hoogte	21,2 mm

Aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm²
max. aderdoorsnede massief	4 mm²
min. aderdoorsnede AWG	26
max. aderdoorsnede AWG	12
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm²
min. soepele aderdoorsnede AWG	26
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	14
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm²
striplengte	8 mm ... 10 mm
teststift	A3

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Classificaties

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Toebehoren

Teststeker

MPS-MT SN - 3212251



MPS-MT - 0201744



Coderingshouders

KLM 2 - 0807575



verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Toebehoren

KLM 3-L - 0814788



Schroefgereedschap

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Steekbrug

FBS 2-5 - 3030161



FBS 2-5 GN - 3032143



FBS 2-5 BU - 3036877



verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Toebehoren

FBS 2-5 GY - 3038969



montagerail

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Toebehoren

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Toebehoren

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Toebehoren

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Teststekerbus

PAI-4-N GY - 3032871



Isolatiehuls

MPS-IH WH - 0201663



verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Toebehoren

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



verdelerblok - PTFIX 18X2,5-G BU - 3273440

Toebehoren

klemmencodering gecodeerd

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



klemmencodering niet gecodeerd

TML (EX3,8)R - 0801837




TML (104X3,8)R - 0801833



Tekeningen

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved

http://www.phoenixcontact.com