

Flens - PTFIX-F - 3274060

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Flens, met schroefbevestiging, lengte: 28,6 mm, breedte: 8,6 mm, hoogte: 21,7 mm, kleur: grijs

Uw voordelen

- ☒ eenvoudige coderingsmogelijkheden

Commerciële gegevens

package_quantity	20
GTIN	4055626394152

Technische gegevens

Algemeen

kleur	grijs
materiaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen

breedte	8,6 mm
lengte	28,6 mm
hoogte	21,7 mm
printgatdiameter	3,2 mm

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
China RoHS	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141120

Flens - PTFIX-F - 3274060

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC001922
ETIM 4.0	EC001922
ETIM 5.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>