

Etiket, zeer soepel - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Zeer flexibel etiket, eindeloos, cassette, groen met witte opdruk, montagetechniek: plakken, codeerbaar met THERMOFOX

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626212296

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	8 m
breedte (a)	12 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C
Aanbevolen opslagvereisten	20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bewaren in de originele verpakking wordt aanbevolen.

Algemeen

kleur	groen
toevoegingen	siliconen- en cadmiumvrij
materiaal	vinylpolymeer
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
RoHS-conform	ja
sticker	acrylaat
bedrukbaarheid	thermisch
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat	Test doorstaan

Etiket, zeer soepel - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952

Technische gegevens

Algemeen

Montagetechniek markering	plakken
----------------------------------	---------

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>