

## Crimpslang - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Crimpslang, eindeloos, cassette, wit met zwarte opdruk, montage techniek: opschuiven, kabeldiameter: 1,6 - 4,8 mm, codeerbaar met THERMOFOX

### Commerciële gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626212043 |

### Technische gegevens

#### afmetingen

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| lengte (b)    | 1,8 m             |
| breedte (a)   | 9 mm              |
| kabeldiameter | 1,6 mm ... 4,8 mm |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 135 °C |
|--------------------------------|-------------------|

#### Algemeen

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| kleur                     | wit                                  |
| materiaal basiselement    | polyolefine                          |
| toevoegingen              | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
| materiaal                 | polyolefine                          |
| wisvastheid               | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)          |
| Montagetechniek markering | opschuiven                           |

#### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

### Classificaties

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27400401 |
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |

## Crimpslang - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924

### Classificaties

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400105 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27400401 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC001530 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000217 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000217 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC000217 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39131504 |

### Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>