

Crimpslang - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Crimpslang, eindeloos, cassette, wit met zwarte opdruk, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameter: 2,4 - 4,8 mm, codeerbaar met THERMOFOX

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626212081

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	1,8 m
breedte (a)	9 mm
kabeldiameter	2,4 mm ... 4,8 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 135 °C
--------------------------------	-------------------

Algemeen

kleur	wit
materiaal basiselement	polyolefine
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij
materiaal	polyolefine
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montagetechniek markering	opschuiven

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401

Crimpslang - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC000217

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>