

## Crimpslang - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Crimpslang, eindeloos, cassette, wit met zwarte opdruk, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameter: 3,2 - 6,4 mm, codeerbaar met THERMOFOX

### Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626212098

### Technische gegevens

#### afmetingen

lengte (b)	1,8 m
breedte (a)	10 mm
kabeldiameter	3,2 mm ... 6,4 mm

#### Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 135 °C
--------------------------------	-------------------

#### Algemeen

kleur	wit
materiaal basiselement	polyolefine
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij
materiaal	polyolefine
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montagetechniek markering	opschuiven

#### Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

### Classificaties

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401

# Crimpslang - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929

## Classificaties

### eCl@ss

<b>eCl@ss 8.0</b>	27400105
<b>eCl@ss 9.0</b>	27400401

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC001530
<b>ETIM 4.0</b>	EC000217
<b>ETIM 5.0</b>	EC000217
<b>ETIM 6.0</b>	EC000217

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121410
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121410
<b>UNSPSC 13.2</b>	39131504

## Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>