

Etiket - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Etiket, eindeloos, cassette, wit met zwarte opdruk, montagetechniek: plakken, codeerbaar met THERMOFOX

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626212463

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	8 m
breedte (a)	10 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 149 °C
Aanbevolen opslagvereisten	20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bewaren in de originele verpakking wordt aanbevolen.

Algemeen

kleur	wit
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij
materiaal	polyester
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
RoHS-conform	ja
sticker	acrylaat
bedrukbaarheid	thermisch
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
resultaat	Test doorstaan

Etiket - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970

Technische gegevens

Algemeen

Montagetechniek markering	plakken
----------------------------------	---------

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>