

## Etiket, zeer soepel - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Zeer flexibel etiket, eindeloos, cassette, rood met witte opdruk, montagetechniek: plakken, codeerbaar met THERMOFOX

### Commerciële gegevens

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626212395 |

### Technische gegevens

#### afmetingen

|             |       |
|-------------|-------|
| lengte (b)  | 8 m   |
| breedte (a) | 24 mm |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C                                                                              |
| Aanbevolen opslagvereisten     | 20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bewaren in de originele verpakking wordt aanbevolen. |

#### Algemeen

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| kleur                                              | rood                                     |
| toevoegingen                                       | siliconen- en cadmiumvrij                |
| materiaal                                          | vinylpolymeer                            |
| wisvastheid                                        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| RoHS-conform                                       | ja                                       |
| sticker                                            | acrylaat                                 |
| bedrukbaarheid                                     | thermisch                                |
| test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten    | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| resultaat                                          | Test doorstaan                           |
| weersbestendigheid testspecificatie                | overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| testduur                                           | 96 h                                     |
| resultaat wisbestendigheidstest                    | Test doorstaan                           |
| zoutnevel testspecificatie                         | DIN EN 60068-2-11:2000-02                |
| testduur                                           | 96 h                                     |
| resultaat zoutneveltest                            | Test doorstaan                           |
| wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07      |
| resultaat                                          | Test doorstaan                           |

## Etiket, zeer soepel - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Montagetechniek markering</b> | plakken |
|----------------------------------|---------|

#### Normen en bepalingen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>wisvastheid</b> | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Classificaties

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27149129 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27400629 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001288 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39131504 |

### Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>