

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



VARIOFACE-moduul, met push-in-aansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerails NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 50

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356796682

Technische gegevens

afmetingen

breedte	92,7 mm
hoogte	75,8 mm
diepte	63 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Algemeen

max. toelaatbare bedrijfsspanning	60 V AC/DC
max. toelaatbare stroom (per kanaal)	1 A
aantal polen	50
statusindicatie	Nee
inbouwpositie	niet van invloed

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 2,5 mm²
adersoorsnede soepel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
Aansluitmethode	IDC/FLK-stiftconnector
aantal aansluitingen	1

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Technische gegevens

Aansluitgegevens aansluiting 2

aantal polen	50
rastermaat	2,54 mm

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	CSA
normen / bepalingen	IEC 60664
normen / bepalingen	DIN EN 50178
test-stootspanning	0,6 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Toelatingen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

CSA ®	
nominale spanning UN	125 V

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toelatingen

nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC 
--

ERC

cULus Recognized 

Toebehoren

Systeemkabel

VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M - 2318868



VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M - 2318871



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

VIP-CAB-FLK50/0,14/1,5M - 2318884



VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M - 2318897



VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M - 2318907



VIP-CAB-FLK50/0,14/4,0M - 2318910



VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M - 2318923



VIP-CAB-FLK50-0,14/... - 2318936



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065



FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078



FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094



FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117



FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133



FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573



FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586



FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609



FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK - 2289612



FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625



FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638



FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654



FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667



FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK - 2289670



FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107



FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152



FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299165



FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M - 2314215



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M - 2314228



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M - 2314231



CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257



klemmencodering niet gecodeerd

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Toebehoren

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Afdruksysteem

BLUEMARK X1 - 5147777



Tekeningen

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>