


Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



VARIOFACE-interfacemoduul, met push-in-aansluiting, voor 8 kanalen



Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356796750

Technische gegevens

afmetingen

breedte	41,9 mm
hoogte	72,1 mm
diepte	56 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Algemeen

max. toelaatbare bedrijfsspanning	60 V AC/DC
max. toelaatbare stroom (per kanaal)	1 A
max. toelaatbare stroom (aparte voeding)	3 A
aantal polen	14
statusindicatie	Nee
inbouwpositie	niet van invloed

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
adersoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Aansluitgegevens aansluiting 2

Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Technische gegevens

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
Aansluitmethode	IDC/FLK-stiftconnector
aantal aansluitingen	1
aantal polen	14
rastermaat	2,54 mm

ondersteunde besturing

besturing	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- geschikte I/O-kaart	1756-IB32
- geschikte I/O-kaart	1756-OB32
- geschikte I/O-kaart	1756-IN16
- geschikte I/O-kaart	1756-IB16
- geschikte I/O-kaart	1756-IC16
- geschikte I/O-kaart	1756-OB16E
besturing	ALLEN-BRADLEY PLC 5
- geschikte I/O-kaart	1771 IBN
- geschikte I/O-kaart	1771 OBN
besturing	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- geschikte I/O-kaart	1746 OB16
- geschikte I/O-kaart	1746 OV16
- geschikte I/O-kaart	1746 OG16
- geschikte I/O-kaart	1746 IA16
- geschikte I/O-kaart	1746 IB16
- geschikte I/O-kaart	1746 ITB16
- geschikte I/O-kaart	1746 IN16
- geschikte I/O-kaart	1746 IV16
- geschikte I/O-kaart	1746 ITV16
- geschikte I/O-kaart	1746 IG16
- geschikte I/O-kaart	1746 OB 32
- geschikte I/O-kaart	1746 OV 32
- geschikte I/O-kaart	1746 IB 32
- geschikte I/O-kaart	1746 IV 32
besturing	GE-FANUC 90-30
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL241
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL634
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL645
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL646
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL732
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL733
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL740
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL741
- geschikte I/O-kaart	IC693 MDL742

Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Technische gegevens

ondersteunde besturing

besturing	GE-FANUC RX3i
- geschikte I/O-kaart	IC694MDL754
- geschikte I/O-kaart	IC694MDL660
besturing	HONEYWELL Experion PKS C200
- geschikte I/O-kaart	TC-IDD 321
- geschikte I/O-kaart	TC-ODD 321
besturing	MITSUBISHI MELSEC Q
- geschikte I/O-kaart	QX81
- geschikte I/O-kaart	QY81P
- geschikte I/O-kaart	QX41
- geschikte I/O-kaart	QX41-S1
- geschikte I/O-kaart	QX42
- geschikte I/O-kaart	QX42-S1
- geschikte I/O-kaart	QX71
- geschikte I/O-kaart	QX72
- geschikte I/O-kaart	QY41P
- geschikte I/O-kaart	QY42P
- geschikte I/O-kaart	QY71
- geschikte I/O-kaart	QH42P
- geschikte I/O-kaart	QX82
- geschikte I/O-kaart	QX82-S1
- geschikte I/O-kaart	QY82P
besturing	MITSUBISHI MELSEC L
- geschikte I/O-kaart	LX41C4
- geschikte I/O-kaart	LX42C4
- geschikte I/O-kaart	LY41NT1P
- geschikte I/O-kaart	LY42NT1P
- geschikte I/O-kaart	LY41PT1P
- geschikte I/O-kaart	LY42PT1P

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	CSA
normen / bepalingen	IEC 60664
normen / bepalingen	DIN EN 50178
test-stootspanning	0,6 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
-------------------	----------

Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Toelatingen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

CSA ®	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toelatingen

EAC EAC

ERC

cULus Recognized 

Toebehoren

Systemkabel

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - 2295729



FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288901



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288914



FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2288927



Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toebehoren

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2288930



FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2288943



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2288956



FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2288969



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2288972



FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2290847



Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toebehoren

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2290834



FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2290850



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2290863



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299563



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299576



Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toebehoren

FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2296977



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2296980



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2297002



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299013



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299026



Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toebehoren

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299039



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - 2305952



Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toebehoren

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - 2305965



FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - 2305978



FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - 2305981



FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - 2305994



FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - 2304759



FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - 2304762



Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toebehoren

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - 2304717



FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - 2306003



FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK - 2314011



FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK - 2314024



FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK - 2314037



Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801

Toebehoren

FLK 14-EZ-DR-HF/... - 2314040



klemmencodering niet gecodeerd

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Afdruksysteem

Passief moduul - VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801


Toebehoren

BLUEMARK X1 - 5147777



Tekeningen

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>