

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



VARIOFACE-moduul, met push-in-aansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerails NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 40

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356796675

Technische gegevens

afmetingen

breedte	77,4 mm
hoogte	75,8 mm
diepte	63 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Algemeen

max. toelaatbare bedrijfsspanning	60 V AC/DC
max. toelaatbare stroom (per kanaal)	1 A
aantal polen	40
statusindicatie	Nee
inbouwpositie	niet van invloed

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 2,5 mm²
adersoorsnede soepel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
Aansluitmethode	IDC/FLK-stiftconnector
aantal aansluitingen	1

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Technische gegevens

Aansluitgegevens aansluiting 2

aantal polen	40
rastermaat	2,54 mm

ondersteunde besturing

besturing	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- geschikte I/O-kaart	1746 OB 32
- geschikte I/O-kaart	1746 OV 32
- geschikte I/O-kaart	1746 IB 32
- geschikte I/O-kaart	1746 IV 32

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	CSA
normen / bepalingen	IEC 60664
normen / bepalingen	DIN EN 50178
test-stootspanning	0,6 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Toelatingen

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Toelatingen

Toelatingsdetails

CSA ®	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized ㉔	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized ㉔	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC ㉔

ETL

cULus Recognized ㉔

Toebehoren

Systeemkabel

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Toebehoren

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790



VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800



VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813



VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826



VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839



VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Toebehoren

VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Toebehoren

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Toebehoren

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



klemmencodering niet gecodeerd

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Toebehoren

ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Afdruksysteem

BLUEMARK X1 - 5147777



Tekeningen

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>