

Elektronicabehuizing - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Complete behuizing voor printplaten, flexibel te positioneren; bevat halve behuizingsschalen, zijwanden gesloten, lijmsparing voor printplaatbevestiging, schroeven voor behuizing en printplaatbevestiging, behuizingskleur lichtgrijs met turkooise hoektussenstukken

Uw voordelen

- hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
- flexibele printplaatbevestiging, past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
- praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
- gereduceerde logistieke kosten en moeite dankzij onderling compatibele componenten

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626404547

Technische gegevens

Algemeen

behuizingstype	complete behuizing
materiaal behuizing	PC
kleur (RAL)	grijs (7035)

Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)

Afmetingen

breedte	237 mm
hoogte	195 mm
diepte	67 mm

Technische gegevens

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
------------------------------------	----

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
------------------------------------	----

Elektronicabehuizing - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
-----------------	----------

Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>