


24.07.2017/MS

Gebruiksaanwijzing outdoor schemerschakelaar 8813-004



inter  **BÄR**
ELEKTROZUBEHÖR

VORWORT

Beste klant, onze dank, dat u voor onze buiten schemerschakelaar gekozen hebt. Met deze schemerschakelaar met extra mogelijkheid om ook van 1 tot 9 uur te schakelen, kunt u b.v. uw tuin- en kerstverlichting, maar ook uw vijver- en zwembadpomp automatisch in- en uit te schakelen. Lees a.u.b. de onderstaande gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Gebruiksaanwijzing

Voor ingebruikname de gebruiksaanwijzing lezen en de veiligheids voorschriften in acht nemen.

Bij beschadigde onderdelen de schemerschakelaar niet in gebruik nemen.

De maximale belasting van de schemerschakelaar is 3680 watt bij een ohmse belasting en 1840 watt bij een inductieve belasting.

Stekker allen gebruiken in de daarvoor geschikte stopcontacten.

De schemerschakelaar niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.

Schoonmaken het instellen van de schakelaar alleen als de stekker uit het stopcontact is.

De schemerschakelaar niet openen !

Aanpassingen zowel mechanisch als technisch zijn niet toegestaan. Garantie, CE normering vervallen direct.

De schemerschakelaar buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

De Schemerschakelaar mag alleen bedient worden door hiervoor bevoegde personen .

Het niet in acht nemen van de gebruiks aanwijzingen kan leiden tot schade aan mens en dier. En ook tot schade aan de schemerschakelaar leiden. Pas op levensgevaar
Gebruikt u de schemerschakelaar uitsluitend voor de daarvoor bedoelde toepassingen !

24.07.2017/MS

Functie

- Automatische schakeling bij intredende schemer tot aan Zonsopgang
- Timer functie (1-9 uur) bij intreden van de schemer
- Eenvoudige bediening met 1 drukknop
- Plug en play d.m.v. een zekerheidsstekker en koppeling

Ingebruiksname

Plaats de schemerschakelaar op een plaats met normale lichtverhoudingen. Plaats de sensor niet in de straal van de lamp, of van een andere lichtbron

Buitenverlichting en reflecterende oppervlaktes kunnen de schemerschakelaar beïnvloeden

Steek de netstekker in een daarvoor geschikte 230V/AC 50Hz stopcontact. Op het display zal nu **F** knipperen en de uitgang zal voor ongeveer 30 seconden ingeschakeld zijn. Dit geeft aan dat de schemerschakelaar functioneert, u kunt dit voortijdig afbreken door op de knop te drukken. Door noch een keer te drukken verschijnen in het display achtereenvolgens de volgende symbolen.

(d,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-) De betekenis van de symbolen is als volgt

„d“
Schemerschakelaar zal ingeschakeld zijn tussen schemer en morgengloren het led display knippert. Detecteert de schakelaar 30 seconden lang schemer schakelt hij in, na 15 minuten ochtendgloren schakelt hij uit.

1-9“

Timer, afhankelijk de geprogrammeerde tijd wordt het apparaat tussen 1 en 9 uur ingeschakeld

„0“

Bij deze stand is het apparaat constant ingeschakeld.

„-“

Bij deze stand is het apparaat constant uit geschakeld.

Als u de gekozen instelling wilt veranderen. Houd de knop 2 seconden ingedrukt en druk dan tot u de gewenste functie bereikt. Na 3 seconden knipperen is de instelling opgeslagen. Bij stroomuitval blijft de instelling gelijk.

Het is aan te bevelen de schemerschakelaar zo te plaatsen dat hij niet bedekt kan worden door sneeuw of bladeren kan worden bedekt.

In ruimtes zoals garages, schuren of kelders moet de schemerschakelaar met de display kant naar het venster gericht zijn, zodat daglicht gedetecteerd kan worden.

Specificatie

stroomingang	220-250VAC 50 Hz
stroomuitgang:	230VAC bis maximal 16A (ohmsche Last) 230VAC 9A (induktive Last → Motoren, Trafos und ähnl.)
werktemperatuur:	+40°C bis – 40°C
ipwaarde :	IP44
lichtbereik:	10 Lux (Inschakeling) Inschakelvertraging ca .30 sec.. 15 Lux (Uitschakeling) uitschakelvertraging ca. 15 Min.

Stekker geschikt voor de in Nederland gebruikelijke stopcontacten

De daarvoor gebruikte CE norm staan in de certificaten.

Technische veranderingen voorbehouden.

Vrijwaring.

De vrijwaring geschied in normale omstandigheden onder de wettelijke verkoopsvoorwaarden van de vakhandel.

Niet of slecht functionerende apparaten, a.u.b. met een korte beschrijving van de fout terug sturen naar u vakhandel.

Serviceadresse:
inter BÄR GmbH & Co. KG
Hälverstrasse 43
58579 Schalksmühle
Tel. 02355/ 893-0
info@interbaer.de
www.interbaer.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 80154274