

SPECIFICATIEBLAD - M30C-FL-W




Signaallamp, 30mm, vlak, wit

Type M30C-FL-W
Catalog No. 183287
Alternate Catalog No. M30C-FL-W



Leveringsprogramma

Assortiment			Flat Front (boorgat 30,5 mm)
Basisfunctie			Signaallampen
Inbouwdiameter	Ø	mm	30.5
Los apparaat/complete apparatuur			Los apparaat
Bouwworm			Vlak
kleur			
Linze			wit
Lens			
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
Frontring			Frontring metaal
Aansluiting op SmartWire-DT			ja met SWD-RMQ-verbindingen

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad			IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	niet gepland
Aansluitdiameters		mm ²	
Eenaderig		mm ²	0.5 - 1.5
Meeraderig		mm ²	0.5 - 1.5
Scheepvaarttoelating			DNV GL
			 Germanischer Lloyd

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U _{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U _i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamp frontelement (EC000223)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor signaallampje (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])			
Aantal in te bouwen signaallampen			1
Kleur lens			Wit
Bouwworm lens			Rond
Gatdiameter		Millimeter	30
Breedte opening		Millimeter	0
Hoogte opening		Millimeter	0
Met frontring			Ja
Materiaal frontrand			Metaal
Kleur frontrand			Chroom
Uitvoering lens			Vlak
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			IP67

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

