



Sleutel, MS1




Type M22-ES-MS1
Catalog No. 216416
Alternate Catalog No. M22-ES-MS1Q

Leveringsprogramma

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| Basisfunctie toebehoren | | | Losse sleutel |
| Functie | | | Reservesleutel voor sleutelschakelaar AUTO - OFF/RESET - HAND |
| Beschrijving | | | Slot MS1 |
| beschermingsgraad | | | Geen |
| Aansluiting op SmartWire-DT | | | nee |
| Toepasbaar voor | | | RAMO RASP M22(S)-W(R)S... |

Technische gegevens

Algemeen

| | | | |
|----------------------|--|----|--|
| beschermingsgraad | | | Geen |
| omgevingstemperatuur | | | |
| open | | °C | -25 - +70 |
| Scheepvaarttoelating | | | DNV GL LR |
| | | |    |

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

| | | | |
|--|--|----|-----|
| Technische gegevens ontwerpverificatie | | | |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min. | | °C | -25 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max. | | °C | 70 |

Technische gegevens ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|--|---------|
| Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor drukknoop/signaallamp (EC002024) | | | |
| Soort elektrische toebehoren | | | Overig |
| Soort mechanische toebehoren | | | Sleutel |

Goedkeuringen

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| North America Certification | | | UL/CSA certification not required |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|