


Indicatieplaatje, vlak zwart, symbool pijl

**Type** M22-XD-S-X7  
**Catalog No.** 218173  
**Alternate Catalog No.** M22-XD-S-X7Q

## Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren
Basisfunctie toebehoren			Indicatieplaatjes voor drukknoppen
Beschrijving			≤ 5 tekens: letterhoogte 5 mm > 5 tekens: letterhoogte 3 mm
Bouwworm			Vlak
Belettering			bewegingsrichting
Keuze naar			Symbool
Toepasbaar voor			M22(S)-D-X M22(S)-DR-X M22-DG-X M30C-FD-X M30C-FDR-X
<b>kleur, symbool</b>			
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

## Technische gegevens

### Algemeen

omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +70

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	$I_n$	A	0
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	$P_{vid}$	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	$P_{vid}$	W	0
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	$P_{vs}$	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	$P_{ve}$	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			Op aanvraag
10.2.5 Optillen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.

10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolatie-eigenschappen			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming			Nvt
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie			Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

## Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Indicatieplaat drukknop/signaallamp (EC000621)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Toetsplaat voor commando- en meldapparaten (eci@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])			
Vorm			Rond
Bouwworm			Vlak
Kleur			Zwart
Opdruk			Overig
Opdruk ISO symbolen			Symbool "pijl"
Graveerbaar			Nee
Programmadiameter		Millimeter	22
Breedte		Millimeter	0
Hoogte		Millimeter	0
Buitendiameter		Millimeter	22.5
Geschikt voor druktoets			Ja
Geschikt voor verlichte drukknop			Nee
Geschikt voor signaallamp			Nee
Geschikt voor paddenstoeldrukknop			Nee
Geschikt voor signaleringslamp			Nee
Geschikt voor keuzeschakelaar			Nee

## Goedkeuringen

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------