SAUTER **SP 200K**

Compacte lichtmeter, geoptimaliseerd voor precieze lichtmetingen van LED-licht



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Lichtmeetinstrument
Productfamilie	SP

Meetsysteem

Meetkop meetfrequentie	2 Hz
Meetbereik [Max] (Lux)	200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx
Afleesbaarheid verlichting [d] (lx)	0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx
Eenheden	lx fc

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	16 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	185×68×38 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	185×68×38 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies

Hold-functie	✓
Peak-functie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij oplaadtijd	200 h
Batterij spanning	9 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	45,5 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	45,5 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	50 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-190

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×106×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,28 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761200579
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

