

SAUTER SW 1000

Professionele klasse I en II geluidsniveaumeter in topkwaliteit

KERN

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Geluidsniveaumeter
Productfamilie	SW

Meetsysteem

Geluidsmeter klasse	Klasse 1
Microfoon gevoeligheid	50 mV/Pa
Frequentiegebied [Max]	20 kHz
Geluidsniveau [Min] (dB)	20 dB
Geluidsniveau [Max] (dB)	134 dB
Frequentiegebied [Min]	10 Hz
Geluidsniveau meetmodi	Lp Leq Ln Lcpeak A C Z B
Geluidsniveau opnamemodi	
Eenheden	dB
Af leesbaarheid geluid [d] (dB)	0,1 dB

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	210×80×40 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	300×80×36 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	340×80×40 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies

Grenswaardefunctie	✓
Sinal analógico	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1 A
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	10 h

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-281
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-281

SAUTER SW 1000

KERN

Professionele klasse I en II geluidsniveaumeter in topkwaliteit

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	405×305×100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	2,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761200845
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

