

KERN FL-A04

RS-232/pc-verbindingskabel

KERN



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Kabels

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	20×100×200 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	20×100×200 mm
Materiaal	kunststoffen

Funcities

Sinal analógico	no
-----------------	----

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×100×20 mm
Nettogewicht	0,078 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg