

SAUTER SU 130

Veelzijdig geluidsniveaumeter

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Milieu/Veiligheid op het werk
Productgroep	Geluidsniveaumeter
Productfamilie	SU

Meetsysteem

Geluidsmeter klasse	—
Microfoon gevoeligheid	30 mV/Pa
Frequentiegebied [Max]	12,5 kHz
Geluidsniveau [Min] (db)	30 dB
Geluidsniveau [Max] (db)	130 dB
Frequentiegebied [Min]	20 Hz
Geluidsniveau meetmodi	Lp
	Leq
	Ln
	A
Geluidsniveau opnamemodi	C
	F
Eenheden	dB
Tolerantie (% van [Max])	3%
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	30
Af leesbaarheid geluid [d] (dB)	0,1 dB

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	223×62×25 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	236×63×26 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	236×63×40 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Functies

Grenswaardefunctie	✓
Sinal analógico	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	6 V
Aantal batterijcellen	4
Batterij – enkelgewicht	90,4 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	361,6 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,8 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-281
---------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×218×73 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761139619
-----------------	---------------

SAUTER SU 130

Veelzijdig geluidsniveaumeter

KERN

REACH classificatie

geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

