

SAUTER TD 225-0.1US

Compacte materiaaldiktemeter in zakformaat

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Materiaaldiktemeter
Productgroep	Ultrasone materiaaldiktemeter Pulse-Echo methode
Productfamilie	TD-US

Meetsysteem

Materiaaldikte echo - pols [Max] (mm)	225 mm
Afreesbaarheid materiaaldikte [d] (mm)	0,1 mm
Geluidssnelheid - [Min] (m/s)	1000 m/s
Geluidssnelheid - [Max] (m/s)	9999 m/s
Meetkop diameter	8 mm
Meetkop meetfrequentie	5 MHz
Eenheden	mm inch
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Materiaaldikte echo - pols [Min] (mm)	1,2 mm

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	30×65×120 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	30×65×120 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	30×65×120 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Kabellengte	0,9 m

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1,5 V AAA
Batterij capaciteit	1.100 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	4
Batterij - enkelgewicht	90,4 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	361,6 g
Batterij - opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,6 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	0 °C
Opslagtemperatuur [Max]	50 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-113
--	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	260×215×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,75 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761140097
REACH classificatie	geen verboden stoffen

SAUTER TD 225-0.1US

Compacte materiaaldiktemeter in zakformaat

KERN

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

