



# HSM SECURIO B22 - 3,9 x 30 mm




## Datavernietiger HSM SECURIO B22

Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de werkplek. Met start-/stop-automatisme en bescherming tegen overbelasting. De opvanghouder met een volume van 33 liter kan eenvoudig verwijderd en geleegd worden.

## Specificaties

<b>Productnr.:</b>	1833121	<b>Invoerbreedte:</b>	240 mm
<b>EAN</b>	4026631047838	<b>Opvangvolume/-capaciteit:</b>	33 l
<b>Vernietigingswijze:</b>	snippers	<b>Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):</b>	435
<b>Snijgrootte:</b>	3,9 x 30 mm	<b>Geluidsniveau (leegloop):</b>	ca. 57 dB(A)
<b>Veiligheidsniveau (DIN 66399):</b>	E-3   F-1   P-4   T-4	<b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>	375 x 310 x 600 mm
<b>Snijcapaciteit in vellen 80g/m<sup>2</sup>:</b>	9 - 11	<b>Gewicht:</b>	12,515 kg
<b>Opgenomen vermogen / motor:</b>	440 W	<b>Snijgoed:</b>	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard
<b>Spanning / Frequentie:</b>	230 V / 50 Hz		

## Productinformatie



Inductie geharde volstalen snijwalsen garanderen duurzaamheid.



De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen.

# HSM®



### Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



### Stroombesparend

Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart.



### Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



### Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papieroefvoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.




### Weergave opvangbak vol

De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



### Vulstandindicatie

Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren.



Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).



\*HSM SECURIO B24, B26, B32