



# HSM SECURIO B24 - 4,5 x 30 mm



## Datavernietiger HSM SECURIO B24

Voor meer databeveiliging met modern design. De geruisarme datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en krachtige aandrijfcomponenten is geschikt voor duurzaam gebruik. Aanbevolen voor inzet naast de werkplek.

## Specificaties

<b>Productnr.:</b>	1783111	<b>Invoerbreedte:</b>	240 mm
<b>EAN</b>	4026631025041	<b>Opvangvolume/-capaciteit:</b>	35 l
<b>Vernietigingswijze:</b>	snippers	<b>Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):</b>	415
<b>Snijgrootte:</b>	4,5 x 30 mm	<b>Geluidsniveau (leegloop):</b>	ca. 54 dB(A)
<b>Veiligheidsniveau (DIN 66399):</b>	E-3   F-1   O-3   P-4   T-4	<b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>	395 x 317 x 605 mm
<b>Snijcapaciteit in vellen 80g/m<sup>2</sup>:</b>	14 - 16	<b>Gewicht:</b>	18,61 kg
<b>Opgenomen vermogen / motor:</b>	500 W	<b>Snijgoed:</b>	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard, CD/DVD
<b>Spanning / Frequentie:</b>	230 V / 50 Hz		

## Productinformatie



Inductie geharde volstalen snijwalsen garanderen duurzaamheid.



De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.



### Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



### Stroombesparend

Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart.



### Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



### Start-/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig: bij papieroefvoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.




### Weergave opvangbak vol

De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



### Vulstandindicatie

Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren.



Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).



\*HSM SECURIO B24, B26, B32