



HSM SECURIO B24 - 1,9 x 15 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B24

Voor meer databeveiliging met modern design. De geruisarme datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en krachtige aandrijfcomponenten is geschikt voor duurzaam gebruik. Aanbevolen voor inzet naast de werkplek.

Specificaties

Productnr.:	1782111	Invoerbreedte:	240 mm
EAN	4026631025034	Opvangvolume/-capaciteit:	35 l
Vernietigingswijze:	snippers	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	432
Snijgrootte:	1,9 x 15 mm	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 54 dB(A)
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-4 F-2 P-5 T-5	Breedte x Diepte x Hoogte:	395 x 317 x 605 mm
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	9 - 11	Gewicht:	16,34 kg
Opgenomen vermogen / motor:	500 W	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard
Spanning / Frequentie:	230 V / 50 Hz		

Productinformatie



Inductie geharde volstalen snijwalsen garanderen duurzaamheid.



De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.

HSM®



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Stroombesparend

Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papieroefvoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.




Weergave opvangbak vol

De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



Vulstandindicatie

Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren.



Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32