



HSM SECURIO B32 - 1,9 x 15 mm




Datavernietiger HSM SECURIO B32

Hoogwaardige materialen, bewezen kwaliteit – de betrouwbare veiligheidspartner naast de werkplek. Met een invoerbreedte van 310 mm vernietigt de datavernietiger moeiteloos papier in DIN A3 formaat. Het perfecte apparaat voor werkgroepen.

Specificaties

| | | | |
|--|-----------------|---|---|
| Productnr.: | 1822111 | Invoerbreedte: | 310 mm |
| EAN | 4026631025119 | Opvangvolume/-capaciteit: | 82 l |
| Vernietigingswijze: | snippers | Opvangcapaciteit per versnippering (80 g): | 1043 |
| Snijgrootte: | 1,9 x 15 mm | Geluidsniveau (leegloop): | ca. 56 dB(A) |
| Veiligheidsniveau (DIN 66399): | E-4 F-2 P-5 T-5 | Breedte x Diepte x Hoogte: | 497 x 398 x 793 mm |
| Snijcapaciteit in vellen 80g/m²: | 9 - 11 | Gewicht: | 27 kg |
| Opgenomen vermogen / motor: | 500 W | Snijgoed: | Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard |
| Spanning / Frequentie: | 230 V / 50 Hz | | |

Productinformatie



Inductie geharde volstalen snijwalsen garanderen duurzaamheid.



De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



Met het multifunctionele element kan het apparaat intuïtief worden bediend.



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Stroombesparend

Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papieroefvoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.




Weergave opvangbak vol

De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



Vulstandindicatie

Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren.



Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32

www.hsm.eu

HSM®