

SAUTER HDD 100-1

Professioneel Shore-hardheidstestapparaat

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Digitaal Shore-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HD

Meetsysteem

Af leesbaarheid hardheid [d] (Shore)	0,1
Meetbereik Shore	100
Testobject dikte [Min]	6 mm
Hardheidsschalen	Shore D
Eenheden	HD
Tolerantie (% van [Max])	1%
Testkracht hardheidsmeting	50 N
Meetsonde diameter	18 mm

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	162×65×38 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	162×65×38 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Schaal - Display type	Digitaal

Functies

Gemiddelde functie	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterij capaciteit	1.300 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	2
Batterij - enkelgewicht	23 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	46 g
Batterij - opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,95 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×197×52 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
Verzendgewicht	0,82 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761139596
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

