

standard cabinet 8MF2 HxWxD=1800x 1200x 600 Installation: Side-by-side ventilated, mounted, welded IP30



Figure similar

| Versie   |  |
|--|--|
| productmerksnaam   | SIVACON  |
| productbenaming  | standaard systeemkast                                |
| aard van de opstelling   | installatie in serie                                 |
| uitvoering van het oppervlak   | gepulveriseerd                                       |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering  | Geen   |
| uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering  | Geen   |
| uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering   | Geen   |
| Beschermingsklasse   |  |
| beschermingsklasse IP  | IP30   |
| geschiktheid voor inbouw   | 10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor afmetingen in inch</li> <li>• voor metrische afmetingen</li> </ul> | M8   |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten  | Geen   |
| Verschijning   |  |
| RAL-kleurnummer  | RAL 7032   |
| kleur  | kieselgrijs  |

|   |      |
|---|------|
| productbestanddeel                      |      |
| • afneembaar frame                      | Geen |
| • ventilatiedeur                        | Ja   |
| • montageplaat                          | Geen |
| • achterdeur                            | Geen |
| • schuin dak                            | Geen |
| • kijkdeur                              | Geen |
| • in de diepte verstelbare montageplaat | Geen |
| aantal veiligheidssloten                | 1    |
| aantal deuren                           | 2    |

### Mechanical Design

|   |          |
|---|----------|
| hoogte  | 1 800 mm |
| breedte   | 1 200 mm |
| diepte  | 600 mm   |
| aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte | 34       |
| bevestigingswijze                                 | stand    |
| bevestigingswijze / 19"-inbouw                    | Ja       |
| nettogewicht                                      | 125 kg   |
| materiaal   | staal    |

### Certificaten

|                      |   |
|----------------------|---|
| referentiemarkering  |   |
| • volgens EN 61346-2 | U |

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



### Verdere informatie

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF2826-3RB>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF2826-3RB>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2826-3RB](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2826-3RB)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>