

EMC cabinet IP40 HxWxD=2000x 800x 400



Figure similar

| Versie   |  |
|--|--|
| productmerksnaam   | SIVACON  |
| productbenaming  | EMC-kast   |
| aard van de opstelling   | individuele installatie                              |
| uitvoering van het oppervlak   | gepulveriseerd                                       |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering  | Ja   |
| uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering  | Geen   |
| uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering   | Geen   |
| Beschermingsklasse   |  |
| beschermingsklasse IP  | IP40   |
| geschiktheid voor inbouw   | 10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor afmetingen in inch</li> <li>• voor metrische afmetingen</li> </ul> | M8   |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten  | Geen   |
| Verschijning   |  |
| RAL-kleurnummer  | RAL 7032   |
| kleur  | kieselgrijs  |

|   |      |
|---|------|
| productbestanddeel                      |      |
| • afneembaar frame                      | Geen |
| • ventilatiedeur                        | Geen |
| • montageplaat                          | Geen |
| • achterdeur                            | Geen |
| • schuin dak                            | Geen |
| • kijkdeur                              | Geen |
| • in de diepte verstelbare montageplaat | Geen |
| aantal veiligheidsslotsen               | 1    |
| aantal deuren                           | 1    |

### Mechanical Design

|   |          |
|---|----------|
| hoogte  | 2 000 mm |
| breedte   | 800 mm   |
| diepte  | 400 mm   |
| aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte | 38       |
| bevestigingswijze                                 | stand    |
| bevestigingswijze / 19"-inbouw                    | Ja       |
| nettogewicht                                      | 120 kg   |
| materiaal   | staal    |

### Certificaten

|                      |   |
|----------------------|---|
| referentiemarkering  |   |
| • volgens EN 61346-2 | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8MF5084-4ES>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF5084-4ES>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5084-4ES](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5084-4ES)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>