

SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, IP40, H: 2000 mm, W: 1200 mm, T: 1000 mm



| Versie                                               |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| productmerknaam                                      | SIVACON                    |
| productbenaming                                      | lege behuizing schakelkast |
| uitvoering van het product                           | conform IEC 62208          |
| uitvoering van het oppervlak                         | gepoedercoat               |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering          | Geen                       |
| Bescherminingsklasse                                 |                            |
| bescherminingsklasse IP                              | IP40                       |
| bescherminingsniveau van de component                | beschermmklasse 1          |
| Geschiktheid                                         |                            |
| geschiktheid voor inbouw / voor metrische afmetingen | ja                         |
| <b>geschiktheid voor integratie</b>                  |                            |
| • opbouwinstallatie                                  | Ja                         |
| • verzonken installatie                              | Geen                       |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten      | Geen                       |
| Verschijning                                         |                            |
| RAL-kleurnummer                                      | RAL 7035                   |

|       |            |
|-------|------------|
| kleur | lichtgrijs |
|-------|------------|

## Product Details

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| productbestanddeel                                                 |      |
| • ventilatiedeur                                                   | Geen |
| • montageplaat                                                     | Ja   |
| • achterdeur                                                       | Geen |
| • kijkdeur                                                         | Geen |
| • in de diepte verstelbare montageplaat                            | Ja   |
| producteigenschap / van de behuizing / aaneenschakelbare behuizing | Geen |

## Aantal

|                          |   |
|--------------------------|---|
| aantal veiligheidssloten | 0 |
| aantal deuren            | 2 |

## Mechanical Design

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| hoogte             | 2 000 mm  |
| breedte            | 1 200 mm  |
| diepte             | 1 000 mm  |
| bevestigingswijze  |           |
| • 19"-inbouw       | Geen      |
| • bodembevestiging | Ja        |
| • wandmontage      | Geen      |
| nettogewicht       | 243,94 kg |
| materiaal          | staal     |

## Certificaten

|                            |    |
|----------------------------|----|
| referentiemarkering        |    |
| • volgens EN 61346-2       | U  |
| • volgens IEC 81346-2:2009 | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF1020-3BS4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF1020-3BS4>



