


SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, with ventilation openings, IP20, H: 2200 mm, W: 900 mm, T: 600 mm



Versie	
productmerknaam	SIVACON
productbenaming	lege behuizing schakelkast
uitvoering van het product	conform IEC 62208
uitvoering van het oppervlak	gepoedercoat
uitvoering van het product / EMC-uitvoering	Geen
Bescherminingsklasse	
bescherminingsklasse IP	IP20
bescherminingsniveau van de component	bescherminingsklasse 1
Geschiktheid	
geschiktheid voor inbouw / voor metrische afmetingen	ja
geschiktheid voor integratie	
• opbouwinstallatie	Ja
• verzonken installatie	Geen
geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten	Geen
Verschijning	
RAL-kleurnummer	RAL 7035

kleur	lichtgrijs
-------	------------

Product Details

productbestanddeel	
• ventilatiedeur	Ja
• montageplaat	Ja
• achterdeur	Geen
• kijkdeur	Geen
• in de diepte verstelbare montageplaat	Ja
producteigenschap / van de behuizing / aaneenschakelbare behuizing	Geen

Aantal

aantal veiligheidssloten	0
aantal deuren	2

Mechanical Design

hoogte	2 200 mm
breedte	900 mm
diepte	600 mm
bevestigingswijze	
• 19"-inbouw	Geen
• bodembevestiging	Ja
• wandmontage	Geen
nettogewicht	188,74 kg
materiaal	staal

Certificaten

referentiemarkering	
• volgens EN 61346-2	U
• volgens IEC 81346-2:2009	UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF1296-3VS4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF1296-3VS4>

