

standard cabinet 8MF2 HxWxD=1800x 1200x 600 Installation: single non-ventilated, assembled, welded IP54,



Figure similar

Versie	
productmerknaam	SIVACON
productbenaming	standaard systeemkast
aard van de opstelling	individuele installatie
uitvoering van het oppervlak	gepulveriseerd
uitvoering van het product / EMC-uitvoering	Geen
uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering	Geen
uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering	Geen
Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP54
geschiktheid voor inbouw	10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim
<ul style="list-style-type: none"> • voor afmetingen in inch • voor metrische afmetingen 	M8
geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten	Geen
Verschijning	
RAL-kleurnummer	RAL 7032
kleur	kieselgrijs

productbestanddeel	
• afneembaar frame	Geen
• ventilatiedeur	Geen
• montageplaat	Geen
• achterdeur	Geen
• schuin dak	Geen
• kijkdeur	Geen
• in de diepte verstelbare montageplaat	Geen
aantal veiligheidsslotsen	1
aantal deuren	2

Mechanical Design

hoogte	1 800 mm
breedte	1 200 mm
diepte	600 mm
aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte	34
bevestigingswijze	stand
bevestigingswijze / 19"-inbouw	Ja
nettogewicht	125 kg
materiaal	staal

Certificaten

referentiemarkering	U
• volgens EN 61346-2	

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8MF2826-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF2826-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2826-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>