

standard cabinet 8MF2 HxWxD=2200x 900x 400 Installation: Side-by-side ventilated, mounted, welded IP30



Figure similar

| Versie   |                       |
|--|-----------------------|
| productmerksnaam                                 | SIVACON               |
| productbenaming                                  | standaard systeemkast |
| aard van de opstelling                           | installatie in serie  |
| uitvoering van het oppervlak                     | gepulveriseerd        |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering      | Geen                  |
| uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering    | Geen                  |
| uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering | Geen                  |

| Beschermingsklasse   |  |
|--|--|
| beschermingsklasse IP  | IP30   |
| geschiktheid voor inbouw   | 10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor afmetingen in inch</li> <li>• voor metrische afmetingen</li> </ul> | M8   |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten  | Geen   |

| Verschijning    |             |
|-----------------|-------------|
| RAL-kleurnummer | RAL 7032    |
| kleur           | kieselgrijs |

|   |   |
|---|---|
| productbestanddeel  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• afneembaar frame</li> <li>• ventilatiedeur</li> <li>• montageplaat</li> <li>• achterdeur</li> <li>• schuin dak</li> <li>• kijkdeur</li> <li>• in de diepte verstelbare montageplaat</li> </ul> | <p>Geen</p> <p>Ja</p> <p>Geen</p> <p>Geen</p> <p>Geen</p> <p>Geen</p> <p>Geen</p> |
| aantal veiligheidssloten  | 1   |
| aantal deuren   | 1   |

### Mechanical Design

|   |          |
|---|----------|
| hoogte  | 2 200 mm |
| breedte   | 900 mm   |
| diepte  | 400 mm   |
| aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte | 43       |
| bevestigingswijze                                 | stand    |
| bevestigingswijze / 19"-inbouw                    | Ja       |
| nettogewicht                                      | 140 kg   |
| materiaal   | staal    |

### Certificaten

|  |   |
|--|---|
| referentiemarkering  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul> | U |

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



### Verdere informatie

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF2294-3RB>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF2294-3RB>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2294-3RB](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2294-3RB)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>