

EMC cabinet IP40 HxWxD=2200x 600x 800



Figure similar

| Versie   |                         |
|--|-------------------------|
| productmerksnaam                                 | SIVACON                 |
| productbenaming                                  | EMC-kast                |
| aard van de opstelling                           | individuele installatie |
| uitvoering van het oppervlak                     | gepulveriseerd          |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering      | Ja                      |
| uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering    | Geen                    |
| uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering | Geen                    |

| Beschermingsklasse   |  |
|--|--|
| beschermingsklasse IP  | IP40   |
| geschiktheid voor inbouw   | 10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor afmetingen in inch</li> <li>• voor metrische afmetingen</li> </ul> | M8   |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten  | Geen   |

| Verschijning    |             |
|-----------------|-------------|
| RAL-kleurnummer | RAL 7032    |
| kleur           | kieselgrijs |

|   |      |
|---|------|
| productbestanddeel                      |      |
| • afneembaar frame                      | Geen |
| • ventilatiedeur                        | Geen |
| • montageplaat                          | Geen |
| • achterdeur                            | Geen |
| • schuin dak                            | Geen |
| • kijkdeur                              | Geen |
| • in de diepte verstelbare montageplaat | Geen |
| aantal veiligheidsslotsen               | 1    |
| aantal deuren                           | 1    |

### Mechanical Design

|   |          |
|---|----------|
| hoogte  | 2 200 mm |
| breedte   | 600 mm   |
| diepte  | 800 mm   |
| aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte | 43       |
| bevestigingswijze                                 | stand    |
| bevestigingswijze / 19"-inbouw                    | Ja       |
| nettogewicht                                      | 155 kg   |
| materiaal   | staal    |

### Certificaten

|                      |   |
|----------------------|---|
| referentiemarkering  |   |
| • volgens EN 61346-2 | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8MF5268-4ES>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF5268-4ES>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF5268-4ES](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5268-4ES)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>