

SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Basic Licentiecode op USB-stick Software op CD Floating license voor een user Engineeringsoftware Klasse A 3-talig (NL,EN,FR) loopt onder: Windows 10 64bit Pro/Enterprise Windows 7 32/64 bit SP 1 Prof./Ultimate/Enterprise Referentie-HW: SIRIUS MSS 3RK3 SIRIUS 3SK2 Communicatie via Systeeminterface naar PC (seriële interface)

| Algemene technische gegevens | | |
|------------------------------|--|---|
| productbenaming | | Safety ES V1.0 |
| softwareversie | | V 1.0 |
| productbeschrijving | | engineeringsoftware voor veiligheidsschakeltoestellen 3SK2 en 3RK3; BASIC-licentie; geïntegreerde grafische editor; geïntegreerde diagnose en ondersteuning bij de inbedrijfstelling; verbinding via systeeminterface; licentiesleutel op USB-stick |
| landstaal van de software | | Duits / Engels / Frans |
| productvariant | | Safety ES V1.0 Basic |
| productlicentie | | Floating License voor 1 User |
| softwareklasse | | A |
| doelsysteem | | SIRIUS MSS 3RK3, SIRIUS 3SK2 |

| Features | | |
|---|--|------|
| productbestanddeel bouwsteenbibliotheek | | Geen |
| productfunctie | | |
| • diagnosefunctie | | Ja |
| • gestuurd positioneren | | Geen |
| • simulatiefunctie | | Geen |
| • technologische functie | | Ja |
| • analysefunctie | | Geen |
| • bewegingsfunctie | | Geen |
| • gegevensregistratiefunctie | | Geen |
| • inbedrijfstellingsfunctie | | Ja |
| • communicatiefunctie | | Ja |
| • projectiefunctie | | Ja |
| • onderhoudsfunctie | | Geen |
| • evaluatiefunctie | | Geen |
| • parametreerfunctie | | Ja |

Vereisten

| | | |
|--|----------------|---|
| processorklokfrequentie | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimaal | MHz | 1 000 |
| geheugencapaciteit | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • op harde schijf noodzakelijk • van het hoofdgeheugen minimaal | Mbyte kbyte | 280 1 024 |
| uitvoering van de diskdrive of het opslagmedium noodzakelijk | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • CD-ROM-diskdrive • diskdrive • DVD-diskdrive | | Ja Geen Geen |
| Grafische kaart | | |
| verticale beeldresolutie van de grafische kaart | Pixel | 768 |
| horizontale beeldresolutie van de grafische kaart | Pixel | 1 024 |
| aantal kleuren van de grafische kaart | | 256 |
| Software | | |
| besturingssysteem noodzakelijk | | MS Windows XP Professional SP2 + SP3, MS Windows 7 32/64-bit SP1 Professional/Ultimate/Enterprise |
| browsersoftware noodzakelijk | | nee |
| viewer-software noodzakelijk | | nee |

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3ZS1316-4CC10-0YA5>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3ZS1316-4CC10-0YA5>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3ZS1316-4CC10-0YA5>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3ZS1316-4CC10-0YA5&lang=en

Laatste wijziging:

25-07-2019