

SICUBE 8MF 2000 EMC cabinet, welding version NI HxWxD=2200x900x 800 mm for stand-alone installation with side panels, IP40



Figure similar

Versie	
productbenaming	EMC-kast
aard van de opstelling	individuele installatie
uitvoering van het oppervlak	dragende constructie en bekledingsonderdelen vernikkeld, bekledingsonderdelen buitenaan gepulveriseerd
uitvoering van het product / EMC-uitvoering	Ja
uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering	Geen
uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering	Geen
Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP40
geschiktheid voor inbouw	10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor afmetingen in inch</li> <li>• voor metrische afmetingen</li> </ul>	M8
geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten	Geen
Verschijning	
RAL-kleurnummer	RAL 7032
kleur	kieselgrijs

productbestanddeel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• afneembaar frame</li> <li>• ventilatiedeur</li> <li>• montageplaat</li> <li>• achterdeur</li> <li>• schuin dak</li> <li>• kijkdeur</li> <li>• in de diepte verstelbare montageplaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> </ul>
aantal veiligheidsslotsen	1
aantal deuren	1

### Mechanical Design

hoogte	2 200 mm
breedte	900 mm
diepte	800 mm
aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte	43
bevestigingswijze	stand
bevestigingswijze / 19"-inbouw	Ja
nettogewicht	153,5 kg
materiaal	staal

### Certificaten

referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul>	U

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



### Verdere informatie

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF2298-4EN>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF2298-4EN>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2298-4EN](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2298-4EN)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>