

EMC cabinet IP40 HxWxD=2000x 600x 600 for stand-alone installation with side panels, IP40



Figure similar

| Versie   |   |
|--|---|
| productmerknaam  | SIVACON   |
| productbenaming  | EMC-kast  |
| aard van de opstelling   | individuele installatie   |
| uitvoering van het oppervlak   | dragende constructie en bekledingsonderdelen gegalvaniseerd, bekledingsonderdelen buitenaan gepulversiseerd |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering  | Ja  |
| uitvoering van de schakelkast / PC-uitvoering  | Geen  |
| uitvoering van de schakelkast / paneeluitvoering   | Geen  |
| Beschermingsklasse   |   |
| beschermingsklasse IP  | IP40  |
| geschiktheid voor inbouw   | 10 duim, 17 duim, 19 duim, 21 duim, 23 duim, 24 duim  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• voor afmetingen in inch</li> <li>• voor metrische afmetingen</li> </ul> | M8  |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten  | Geen  |
| Verschijning   |   |
| RAL-kleurnummer  | RAL 7032  |

|   |  |
|---|--|
| kleur   | kiezelgrijs  |
| productbestanddeel  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• afneembaar frame</li> <li>• ventilatiedeur</li> <li>• montageplaat</li> <li>• achterdeur</li> <li>• schuin dak</li> <li>• kijkdeur</li> <li>• in de diepte verstelbare montageplaat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> <li>Geen</li> </ul> |
| aantal veiligheidsslotsen   | 1  |
| aantal deuren   | 1  |

### Mechanical Design

|   |          |
|---|----------|
| hoogte  | 2 000 mm |
| breedte   | 600 mm   |
| diepte  | 600 mm   |
| aantal module-eenheden hoogte / voor inbouwhoogte | 38       |
| bevestigingswijze                                 | stand    |
| bevestigingswijze / 19"-inbouw                    | Ja       |
| nettogewicht                                      | 125 kg   |
| materiaal   | staal    |

### Certificaten

|  |   |
|--|---|
| referentiemarkering  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul> | U |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|--------------|

[Miscellaneous](#)



### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF2066-4ES>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF2066-4ES>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2066-4ES](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2066-4ES)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>