

SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, IP40, H: 2200 mm, W: 900 mm, T: 600 mm



| Versie | |
|--|----------------------------|
| productmerksnaam | SIVACON |
| productbenaming | lege behuizing schakelkast |
| uitvoering van het product | conform IEC 62208 |
| uitvoering van het oppervlak | gepoedercoat |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering | Geen |
| Beschermingsklasse | |
| beschermingsklasse IP | IP40 |
| beschermingsniveau van de component | beschermklasse 1 |
| Geschiktheid | |
| geschiktheid voor inbouw / voor metrische afmetingen | ja |
| geschiktheid voor integratie | |
| • opbouwinstallatie | Ja |
| • verzonken installatie | Geen |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten | Geen |
| Verschijning | |
| RAL-kleurnummer | RAL 7035 |

| | |
|-------|------------|
| kleur | lichtgrijs |
|-------|------------|

Product Details

| | |
|---|--------------------------------------|
| productbestanddeel | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ventilatiedeur • montageplaat • achterdeur • kijkdeur • in de diepte verstelbare montageplaat | Geen Ja Geen Geen Ja |
| producteigenschap / van de behuizing / aaneenschakelbare behuizing | Geen |

Aantal

| | |
|---------------------------|---|
| aantal veiligheidsslotsen | 0 |
| aantal deuren | 2 |

Mechanical Design

| | |
|---|------------------------|
| hoogte | 2 200 mm |
| breedte | 900 mm |
| diepte | 600 mm |
| bevestigingswijze | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 19"-inbouw • bodembevestiging • wandmontage | Geen Ja Geen |
| nettogewicht | 188,74 kg |
| materiaal | staal |

Certificaten

| | |
|--|-------------|
| referentiemarkering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 61346-2 • volgens IEC 81346-2:2009 | U UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF1296-3BS4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF1296-3BS4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF1296-3BS4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



