


# KERN 440-902

Voedingsadapter extern, EU

# KERN



Verzendgewicht 0,255 kg

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761013193  
REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk KERN  
Productcategorie Weegschaal  
Productgroep Stekkeradapter

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H) 52×37×30 mm

## Stroomvoorziening

Voedingseenheid type Stekkeradapter  
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO CH  
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz  
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 300 mA  
Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C  
Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

## Approval

CE-teken ✓

## Verpakking & verzending

Levertijden 1 d  
Afmetingen verpakking (B×D×H) 85×85×50 mm  
Verzendmethode Pakketdienst  
Nettogewicht ca. 0,25 kg  
Brutogewicht ca. 0,30 kg