

LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V with swivel equipment with flat terminal



Figure similar

Versie	
productmerksnaam	SETRON
productbenaming	mespatroonsysteem
uitvoering van de schroefdraad / van de moer	M8
uitvoering van de schroefdraad / van de aansluitschroef	M8
uitvoering van het product	Mespatroonhouders met zwenkinrichting
Algemene technische gegevens	
aantal polen	1
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	overige
Vermogensschakelaar / basistype	3NH70
Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	160 A
voedingsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> bij AC / nominale waarde bij DC 	690 V 440 V

Elektriciteit	
Nominaal stroom In / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel	147,2 A

Product Details	
productbestanddeel / indraai-inrichting	Ja
uitschakelvermogen grenskortsluitstroom (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC / nominale waarde • bij DC / nominale waarde 	120 kA 25 kA

Aansluitingen	
<ul style="list-style-type: none"> • aansluitbare kabeldoorsnede / aan de klemaansluiting • aansluitbare kabeldoorsnede <ul style="list-style-type: none"> — aan de montagerail — aan de steekaansluiting 	6 ... 70 mm ² 1,5 ... 16 mm ² 2,5 ... 50 mm ²
aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	14 N·m
uitvoering van de elektrische aansluiting	voor montage op montageplaat
<ul style="list-style-type: none"> • voor hoofdstroomkring 	Vlakaansluiting met extra bijgevoegde klemaansluitingen

Mechanical Design	
hoogte	171,5 mm
breedte	49 mm
diepte	88,5 mm
bevestigingswijze	vaste montage
bevestigingswijze	
<ul style="list-style-type: none"> • opliggende railmontage 	Geen
nettogewicht	390 g

Certificaten	
referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 61346-2 • volgens IEC 81346-2:2009 	F F

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Environmental Confirmations](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3NH7030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NH7030>

