

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0CD21-0AA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

#### Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

#### Uitgang

Nominale stroom	9,0 A
-----------------	-------

### Mechanische gegevens

#### Afmetingen

Breedte	153,0 mm (6,0 in)
Hoogte	270,0 mm (10,6 in)
Diepte	70,0 mm (2,8 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,4 kg (7,5 lb)

### Aansluitingen

#### Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
------------	-------------

#### Aan lastzijde

Uitvoering	Kabel
Diameter van de aansluiting	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Lengtes van leidingen	0,46 m (1,51 ft)

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Schroefbout M5
------------	----------------

### Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------