

Switch 230/400 V 1-pole 40 A



Figure similar

Versie	
productmerksnaam	SETRON
productbenaming	in- en uitschakelaar
uitvoering van het bedieningselement	kantelhefboom
uitvoering van de schakelaandrijving / motoraandrijving	Geen
Algemene technische gegevens	
aantal polen	1
model van het apparaat	overige
Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	40 A
bedrijfsspanning / bij AC / bij 50/60 Hz / nominale waarde	230 V
Bescherminingsklasse	
bescherminingsklasse IP	IP20
Elektriciteit	

continustroom / nominale waarde	40 A
---------------------------------	------

Hulpschakeling

aantal wisselcontacten / voor hulpcontacten	0
aantal verbreekcontacten / voor hulpcontacten	0
aantal maakcontacten / voor hulpcontacten	1

Geschiktheid

geschiktheid voor integratie / verdeler van de elektrische installatie	Ja
geschiktheid voor gebruik	
• hoofdschakelaar	Geen
• lastscheidingsschakelaar	Ja
• NOODSTOP-schakelaar	Geen
• veiligheidsschakelaar	Geen
• onderhouds-/reparatieschakelaar	Geen

Product Details

productuitrusting / vergrendeling	Geen
productuitbreiding / optioneel	
• motoraandrijving	Geen
• spanningslosser	Geen

Aansluitingen

uitvoering van de elektrische aansluiting / voor hoofdstroomkring	schroefaansluiting
---	--------------------

Mechanical Design

bevestigingswijze	montagerail
bevestigingswijze	
• frontmontage met 4 gaten	Geen
• centrale frontmontage	Geen

Certificaten

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5TE2411-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5TE2411-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2411-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>