

DIAZED fuse link 750 V DC rail system protection Quick-response characteristic size DIII, E33, 4A



| Versie | |
|--|---|
| productmerknaam | SETRON |
| productbenaming | DIAZED-smeltveiligheid |
| uitvoering van het product | voor solid-statebeveiliging |
| uitvoering van de smeltpatroon | SILIZED-smeltpatroon, uitvoering DIAZED |
| Algemene technische gegevens | |
| klasse van de inwerkingsstellingskarakteristiek | flik (F) |
| bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1 | DIII |
| bedrijfsklasse van de smeltpatroon | gG |
| Vermogensschakelaar / basistype | 5SD6 |
| Voedingsspanning | |
| stroom / bij AC / nominale waarde | 4 A |
| voedingsspanning | 750 V |
| • bij DC | |
| Beschermingsklasse | |
| beschermingsklasse IP | IP20, met aangesloten geleiders |

Schakelvermogen

schakelvermogen stroom

- | | |
|--|-------|
| • bij DC / volgens IEC 60947-2 / nominale waarde | 8 kA |
| • volgens IEC 60947-2 / nominale waarde | 50 kA |

Losbandigheid

| | |
|--|-----|
| vermogensverlies [W] | 4 W |
| vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool | 4 W |

Verschuiving

| | |
|------------------------------------|-------|
| kleurmarkering van de smeltpatroon | bruin |
|------------------------------------|-------|

Product Details

| | |
|---------------------|------------------------------|
| productbeschrijving | door passchroef of pashulzen |
|---------------------|------------------------------|

Mechanical Design

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| inbouwpositie | willekeurig, bij voorkeur verticaal |
| nettogewicht | 74 g |

Eisen aan de omgeving

| | |
|----------------------|--|
| omgevingstemperatuur | -5 ... +40 °C |
| • tijdens opslag | Luchtvochtigheid 90 % bij 20 °C |
| milieucategorie | tot 45 °C bij 95 % rel. luchtvochtigheid |

Certificaten

| | |
|----------------------------|---|
| referentiemarkering | |
| • volgens EN 61346-2 | F |
| • volgens IEC 81346-2:2009 | F |

| Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|---------------------------|-------------------|-------|
|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5SD602>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5SD602>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD602

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

