

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 2900 W 400 V AC  
RAL7035 492x 496x 797 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External  
circuit IP34



Figure similar

Versie	
productmerknaam	SIVACON
productbenaming	Koelapparaat
uitvoering van het product	dakopbouw
uitvoering van de temperatuurregeling	Elektronische thermostaat
uitvoering van het schakelkastkoeltoestel	lucht/lucht

Algemene technische gegevens	
A-gewogen geluidsdruk niveau / maximaal	75 dB
bedrijfsdruk / maximaal toelaatbaar	25 bar
temperatuur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>van het interne koelcircuit</li> </ul>	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>van het externe koelcircuit / minimaal</li> </ul>	20 °C
type spanning / van de bedrijfsspanning	AC
bedrijfsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bij AC / bij 50 Hz / nominale waarde / maximaal</li> </ul>	400 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>bij AC / bij 60 Hz / nominale waarde / maximaal</li> </ul>	400 V

Elektriciteit	
aanloopstroom	38,4 A

Hoofd-circuit	
bedrijfsstroom	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• van de smeltpatroon / nominale waarde</li> </ul>	16 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor motor / maximale nominale waarde</li> </ul>	8,2 A

Verschijning	
RAL-kleurnummer	RAL 7035

Product Details	
productbestanddeel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verwarming</li> </ul>	Geen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• thermostaat</li> </ul>	Ja

Aansluitingen	
uitvoering van de elektrische aansluiting	Stekker 4-polig

Mechanical Design	
hoogte	496 mm
breedte	492 mm
diepte	797 mm
inbouwplaats	dakopbouw
nettogewicht	80 kg
materiaal	staal
temperatuur / van het externe koelcircuit	20 ... 50 °C

Certificaten	
referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul>	E
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 81346-2:2009</li> </ul>	E

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
---------------------------------	----------------------------------



### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5DE30>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MR6440-5DE30>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>