

Steeksokkel voor RT-relais Sokkel met logische scheiding Sokkel met logische scheiding Veerklembeveiliging (Push-In)



Algemene technische gegevens

uitvoering van het display LED	Geen
beschermingsklasse IP	IP20
uitvoering van de schakelfunctie geforceerde geleiding	Geen
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	U
referentiemarkering volgens EN 61346-2	U
uitvoering van de relaisaandrijving	aan een elektrische pool aangesloten
productbestanddeel steeksokkel	Ja
uitvoering van de steeksokkel	Kolom met logische scheiding

Hulpstroomkring

aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten	0
aantal wisselcontacten	
• voor hulpcontacten	0

Aansluitingen/ klemmen

productfunctie	
• afneembare klem	Geen
uitvoering van de elektrische aansluiting	veerklemaansluiting
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede	
• eenaderig	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5
• fijnaderig met adereindhuls	1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75
• fijnaderig zonder adereindhuls	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5
• bij AWG-leidingen eenaderig	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
• bij AWG-leidingen meeraderig	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
aansluitbare kabeldoorsnede	
• eenaderig	0,75 ... 1,5 mm ²
• fijnaderig met adereindhuls	0,75 ... 1,5 mm ²
• fijnaderig zonder adereindhuls	0,75 ... 1,5 mm ²
AWG-nummer als gecodeerde aansluitbare kabeldoorsnede	
• eenaderig	18 ... 16
• meeraderig	18 ... 16

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen	
inbouwpositie	willekeurig
bevestigingswijze	klikbevestiging
hoogte	48,5 mm
breedte	15,5 mm
diepte	98 mm
in acht te nemen afstand	
• bij seriemontage	
— voorwaarts	0 mm
— achterwaarts	0 mm
— opwaarts	0 mm
— neerwaarts	0 mm
— zijwaarts	0 mm
• naar gearde onderdelen	
— voorwaarts	0 mm
— achterwaarts	0 mm
— opwaarts	0 mm
— zijwaarts	0 mm
— neerwaarts	0 mm
• naar spanningvoerende onderdelen	
— voorwaarts	0 mm
— achterwaarts	0 mm
— opwaarts	0 mm
— neerwaarts	0 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=LZS:RT7872P>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT7872P>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/LZS:RT7872P>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT7872P&lang=en



Laatste wijziging:

13-09-2019